

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 25 x 25 mm, giallo
Nr.Cat.	1700530001
Tipo	MARKO-C. 25X25X25 B/DR.
GTIN (EAN)	4008 190896 195
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 14.56.08 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	0,05 mm	Profondità (pollici)	0,002 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0,984 inch
Peso netto	0,22 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -29...80 °C

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente	Campo delle temperature di impiego	-29...80 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C
Caratteri stampati	Symbol	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4
Colore stampa	nero	Colori	giallo
Larghezza	25 mm	Materiale	Tessuto con strato acrilico
Numero di marcatori per combinazione	1 Pagina di etichette = 14 Siglatura di apparecchi	Stampa	Fulmine nel triangolo
Versione	autoadesivo		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

