

**CB 140/3,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 3,5 x 140 mm, poliammide 66, 180 N
Nr.Cat.	<a href="#">1697900000</a>
Tipo	CB 140/3,5 BK
GTIN (EAN)	4008 190882976
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 9.19.05 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## CB 140/3,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	1,3 mm	Profondità (pollici)	0,051 inch
Posizione verticale	140 mm	Altezza (pollici)	5,512 inch
Larghezza	3,5 mm	Larghezza (pollici)	0,138 inch
Peso netto	0,69 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

## Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Diametro del cavo, max.	35 mm	Diametro fascio, max.	32 mm
Diametro fascio, min.	2,5 mm	Materiale	poliammide 66
Resistente ai raggi UV	No	Resistenza alla trazione	180 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	40 lbf	Riaprire	No

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E317499

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**CB 140/3,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

