

**SCT 4.6/127 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La serie Weidmüller in acciaio inossidabile comprende un vasto assortimento di fascette serracavo per sollecitazioni estreme, come le elevate temperature o la presenza di forti agenti chimici.

- Acciaio inossidabile AISI 316,
- ideali per impiego all'esterno,
- resistenti all'irraggiamento e alla corrosione,
- antimagnetici,
- bordi non dentellati, quindi nessun danneggiamento dell'isolamento.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 4.6 x 127 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N
Nr.Cat.	<a href="#">1699800000</a>
Tipo	SCT 4.6/127 C
GTIN (EAN)	4008 19089224 1
CPZ	100 Pezzo
Stato consegna	<b>In futuro questo articolo non sarà più disponibile.</b>
Disponibile fino a	2022-10-31
Prodotto alternativo	<a href="#">2791380000</a>

Data di creazione 16 marzo 2023 9.23.01 CET

**SCT 4.6/127 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	0,25 mm	Profondità (pollici)	0,01 inch
Posizione verticale	127 mm	Altezza (pollici)	5 inch
Larghezza	4,6 mm	Larghezza (pollici)	0,181 inch
Peso netto	1,6 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-80...538 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-80 °C
Temperatura d'esercizio , max.	538 °C		

**Materiale di installazione**

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	538 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-80 °C	Diametro del cavo, max.	25 mm
Materiale	Acciaio inox 1.4301	Resistente ai raggi UV	No
Resistenza alla trazione	445 N	Resistenza alla trazione (libbra-forza)	100 lbf
Riaprire	No		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

**Omologazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SCT 4.6/127 C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegno**

