

SCT 4.6/360 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

La serie Weidmüller in acciaio inossidabile comprende un vasto assortimento di fascette serracavo per sollecitazioni estreme, come le elevate temperature o la presenza di forti agenti chimici.

- Acciaio inossidabile AISI 316,
- ideali per impiego all'esterno,
- resistenti all'irraggiamento e alla corrosione,
- antimagnetici,
- bordi non dentellati, quindi nessun danneggiamento dell'isolamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 4.6 x 360 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N
Nr.Cat.	1699910000
Tipo	SCT 4.6/360 C
GTIN (EAN)	4008 190892357
CPZ	100 Pezzo
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2022-06-30
Prodotto alternativo	2791410000

Data di creazione 16 marzo 2023 9.23.25 CET

SCT 4.6/360 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	0,25 mm	Profondità (pollici)	0,01 inch
Posizione verticale	360 mm	Altezza (pollici)	14,173 inch
Larghezza	4,6 mm	Larghezza (pollici)	0,181 inch
Peso netto	3,5 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-80...538 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-80 °C
Temperatura d'esercizio , max.	538 °C		

Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	538 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-80 °C	Diametro del cavo, max.	101 mm
Materiale	Acciaio inox 1.4301	Resistente ai raggi UV	No
Resistenza alla trazione	445 N	Resistenza alla trazione (libbra-forza)	100 lbf
Riaprire	No		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

SCT 4.6/360 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

