

KLBUE 4-13.5 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Le selle di bloccaggio dello schermo per il montaggio diretto possono essere fissate facilmente e comodamente direttamente alla piastra di montaggio. I prodotti differiscono nella gamma del diametro del cavo e nella filettatura di fissaggio dei morsetti a sella di schermatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
Nr.Cat.	1712311001
Tipo	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248032358
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 9.23.57 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

KLBUE 4-13.5 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	31,45 mm	Profondità (pollici)	1,238 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Larghezza	20,1 mm	Larghezza (pollici)	0,791 inch
Larghezza di fissaggio	18,9 mm	Peso netto	17,3 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	innestabile	Tipo di montaggio	Vite

Dati caratteristici del sistema

Versione per collegamento di schermatura

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	argento
-----------	---------	--------	---------

Dimensioni

Lunghezza filettatura	5,3 mm	Passo in mm (P)	20 mm
-----------------------	--------	-----------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	13,5 mm	Diametro del cavo, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Omologazione/Certificato/Documento
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure