

**SKMU PG29-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 29, 4 mm, ottone, nichelato |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1719210000</a>   |
| Tipo       | SKMU PG29-MS   |
| GTIN (EAN) | 4008 190352431   |
| CPZ        | 50 Pezzo   |

**SKMU PG29-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 11,7 g

**Dati Generali**

|                       |                   |                         |         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| Alogeni               | No                | Apertura della chiave 1 | 41 mm   |
| Diametro esterno      | 47,36 mm          | Filettatura (esterna)   | PG 29   |
| Filettatura (interna) | PG 29             | Lunghezza filettatura   | 4 mm    |
| Materiale             | ottone, nichelato | Passo del filetto       | 1,59 mm |
| Pressacavi            | PG 29             | Spessore                | 4 mm    |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            |  |

**Foglio dati**

**SKMU PG29-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

