

BS 35II/KLBUE 4-13.5**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Grazie a speciali piedini di montaggio, la gamma di prodotti comprende anche selle di bloccaggio dello scudo che possono essere montate sulla rotaia TS 35 DIN. La schermatura viene deviata dalle staffe di fissaggio della schermatura tramite la rotaia di montaggio TS 35 DIN e quindi a PE (massa).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Set di fissaggio, acciaio
Nr.Cat.	1723820000
Tipo	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
CPZ	10 Pezzo

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	36,5 mm	Profondità (pollici)	1,437 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Diametro	3 mm	Peso netto	68,961 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione Sì Tipo di fissaggio se avvitato

Dati caratteristici del sistema

Versione Serracavo

Dati dei materiali

Materiale acciaio Colori argento

Dimensioni

Diametro 3 mm

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max. 13,5 Diametro del cavo, min. 4

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	