

**KLBU CO 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1749161001</a>              |
| Tipo       | KLBU CO 4                               |
| GTIN (EAN) | 4032248064458                           |
| CPZ        | 10 Pezzo                                |

**KLBUE CO 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                        |       |                      |            |
|------------------------|-------|----------------------|------------|
| Profondità             | 56 mm | Profondità (pollici) | 2,205 inch |
| Posizione verticale    | 32 mm | Altezza (pollici)    | 1,26 inch  |
| Larghezza              | 25 mm | Larghezza (pollici)  | 0,984 inch |
| Larghezza di fissaggio | 31 mm | Peso netto           | 53,252 g   |

**Temperature**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C |
|------------------------------|----------------|

**Altri dati tecnici**

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Istruzioni di montaggio | Barra conduttrice |
| Tipo di fissaggio                | innestabile |                         |                   |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Versione | per collegamento di schermatura |
|----------|---------------------------------|

**Dati dei materiali**

|           |         |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| Materiale | acciaio | Colori | argento |
|-----------|---------|--------|---------|

**Dimensioni**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Passo in mm (P) | 25 mm |
|-----------------|-------|

**Generale**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Barra conduttrice |
|-------------------------|-------------------|

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

|                         |       |                         |       |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Diametro del cavo, max. | 28 mm | Diametro del cavo, min. | 15 mm |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002020    | ETIM 7.0    | EC002020    |
| ETIM 8.0    | EC002020    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-50 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-50 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 |

**Omologazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### KLBUE CO 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Download

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel\\_KLBUE.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure