

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Grazie a speciali piedini di montaggio, la gamma di prodotti comprende anche selle di bloccaggio dello scudo che possono essere montate sui profili a C. La schermatura viene deviata dalle staffe di fissaggio della schermatura tramite il piedino di montaggio ai profili a C e quindi a PE (massa).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
Nr.Cat.	1752681001
Tipo	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
CPZ	10 Pezzo

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	26 mm	Profondità (pollici)	1,024 inch
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0,709 inch
Larghezza	14,5 mm	Larghezza (pollici)	0,571 inch
Larghezza di fissaggio	13,5 mm	Peso netto	16,3 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
Tipo di fissaggio	se avvitato		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura	Guida	TS 27
----------	---------------------------------	-------	-------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	grigio
-----------	---------	--------	--------

Dimensioni

Passo in mm (P)	14 mm
-----------------	-------

Generale

Guida	TS 27	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
-------	-------	-------------------------	--------------------------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	8 mm	Diametro del cavo, min.	3 mm
-------------------------	------	-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EAC certificate
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	
