

**KLBUE 10-20 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Grazie a speciali piedini di montaggio, la gamma di prodotti comprende anche selle di bloccaggio dello scudo che possono essere montate sui profili a C. La schermatura viene deviata dalle staffe di fissaggio della schermatura tramite il piedino di montaggio ai profili a C e quindi a PE (massa).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
Nr.Cat.	<a href="#">1752701001</a>
Tipo	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
CPZ	10 Pezzo

**KLBUE 10-20 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	39,5 mm	Profondità (pollici)	1,555 inch
Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Larghezza	24 mm	Larghezza (pollici)	0,945 inch
Larghezza di fissaggio	22,5 mm	Peso netto	36,048 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
Tipo di fissaggio	se avvitato		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per collegamento di schermatura	Guida	TS 27
----------	---------------------------------	-------	-------

**Dati dei materiali**

Materiale	acciaio	Colori	grigio
-----------	---------	--------	--------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	30 mm
-----------------	-------

**Generale**

Guida	TS 27	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
-------	-------	-------------------------	--------------------------------------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Diametro del cavo, max.	20 mm	Diametro del cavo, min.	10 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

### KLBUE 10-20 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Download

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel\\_KLBUE.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure