

**BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Grazie a speciali piedini di montaggio, la gamma di prodotti comprende anche selle di bloccaggio dello scudo che possono essere montate sulla rotaia TS 35 DIN. La schermatura viene deviata dalle staffe di fissaggio della schermatura tramite la rotaia di montaggio TS 35 DIN e quindi a PE (massa).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Set di fissaggio, acciaio
Nr.Cat.	<a href="#">1768020000</a>
Tipo	BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248109296
CPZ	10 Pezzo

**BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	36,5 mm	Profondità (pollici)	1,437 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Diametro	3 mm	Peso netto	72 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Serracavo	Guida	TS 35
----------	-----------	-------	-------

**Dati dei materiali**

Materiale	acciaio	Colori	argento
-----------	---------	--------	---------

**Dimensioni**

Diametro	3 mm	Sfalsamento TS 35	26,5 mm
----------	------	-------------------	---------

**Generale**

Guida	TS 35	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------	-------	-------------------------	-------------------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Diametro del cavo, max.	8	Diametro del cavo, min.	3
-------------------------	---	-------------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	