

**SKMU M63 - K GR****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, M 63, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Nr.Cat.	<a href="#">1772510000</a>
Tipo	SKMU M63 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130252
CPZ	10 Pezzo

## SKMU M63 - K GR

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 4,1 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C

Temperatura d'esercizio , max. 100 °C

## Dati Generali

Alogeni	No	Apertura della chiave 1	75 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Diametro esterno	116,55 mm
Filettatura (esterna)	M 63	Filettatura (interna)	M 63
Lunghezza filettatura	8 mm	Materiale	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	M 63
Silicone	No	Spessore	8 mm

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**SKMU M63 - K GR**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

