

**STB 21.6/IH/RT WTL6/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

La presa di prova viene utilizzata per collegare i dispositivi di prova con una spina standard 4.0. A seconda del potenziale all'interno dell'applicazione, è possibile selezionare diversi colori delle prese di prova per un lavoro di manutenzione semplice e veloce.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Presa per spina
Nr.Cat.	<a href="#">1778990000</a>
Tipo	STB 21.6/IH/RT WTL6/3
GTIN (EAN)	4032248169665
CPZ	50 Pezzo

**STB 21.6/IH/RT WTL6/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	26,6 mm	Profondità (pollici)	1,047 inch
Posizione verticale	6,1 mm	Altezza (pollici)	0,24 inch
Larghezza	6,1 mm	Larghezza (pollici)	0,24 inch
Peso netto	2,34 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C
--	--------	--	--------

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato	Tipo di montaggio	se avvitato

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per morsetti
----------	--------------

**Dati dei materiali**

Materiale	poliammide 66	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

**Dimensioni**

Quota metrica filetto, esterna	0 M3.0	Profondità di innesto	11,1 mm
--------------------------------	--------	-----------------------	---------

**Generale**

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
--	--------	-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

**Omologazioni**

Omologazioni	
--------------	---

ROHS	Conforme
------	----------

**STB 21.6/IH/RT WTL6/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

---

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EAC certificate</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

---