

KLBUE 4-13.5 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Le selle di bloccaggio dello schermo per il montaggio diretto possono essere fissate facilmente e comodamente direttamente alla piastra di montaggio. I prodotti differiscono nella gamma del diametro del cavo e nella filettatura di fissaggio dei morsetti a sella di schermatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
Nr.Cat.	1791210000
Tipo	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248222131
CPZ	100 Pezzo

KLBUE 4-13.5 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	31,45 mm	Profondità (pollici)	1,238 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Larghezza	20,1 mm	Larghezza (pollici)	0,791 inch
Larghezza di fissaggio	18,9 mm	Peso netto	17,267 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	innestabile	Tipo di montaggio	Vite

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura
----------	---------------------------------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	argento
-----------	---------	--------	---------

Dimensioni

Passo in mm (P)	20 mm
-----------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	13,5 mm	Diametro del cavo, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EAC certificate
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
