

**ZAD ZT/ZPS2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Il coperchio del contatto della spina offre una protezione dagli influssi esterni, per esempio dalla sporcizia della polvere.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie Z, Piastra di copertura, giallo, 4.2 mm
Nr.Cat.	<a href="#">1861030000</a>
Tipo	ZAD ZT/ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248418428
CPZ	25 Pezzo

**ZAD ZT/ZPS2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	8,7 mm	Profondità (pollici)	0,343 inch
Posizione verticale	13,7 mm	Altezza (pollici)	0,539 inch
Larghezza	4,2 mm	Larghezza (pollici)	0,165 inch
Peso netto	0,36 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100		

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	innestato		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Piastra di copertura
----------	----------------------

**Dati dei materiali**

Materiale	PA 66 GF 30	Colori	giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	5 mm
-----------------	------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	