

ESG 6/15 K MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.



Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: giallo, autoadesivo
Nr.Cat.	1880130000
Tipo	ESG 6/15 K MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248478910
CPZ	200 Pezzo
stampante compatibile	2715590000 2438520000 2438510000

ESG 6/15 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0,039 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Peso netto	0,485 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...60 °C

Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo	Alogeni	No
Applicazione / Produttore	autoadesivo	Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4
Colori	giallo	Larghezza	15 mm
Materiale	PA 66	Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Siglatura di apparecchi
Versione	autoadesivo		

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

ESG 6/15 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

