

**SM 27/18 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Versione              | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, Supporto SwitchMark, rosso      |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1906110000</a>   |
| Tipo                  | SM 27/18 MC NE RT  |
| GTIN (EAN)            | 4032248528295  |
| CPZ                   | 80 Pezzo   |
| stampante compatibile | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## SM 27/18 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità          | 1 mm   | Profondità (pollici) | 0,039 inch |
| Posizione verticale | 18 mm  | Altezza (pollici)    | 0,709 inch |
| Larghezza           | 27 mm  | Larghezza (pollici)  | 1,063 inch |
| Peso netto          | 1,39 g |                      |            |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

## Dati generali

|   |                                      |  |                     |
|---|--------------------------------------|--|---------------------|
| Alogeni   | No                                   | Applicazione / Produttore                | Supporto SwitchMark |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C                         | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C              |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -40 °C                               | Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2                 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 2                                    | Colori                                   | rosso               |
| Larghezza   | 27 mm                                | Materiale                                | poliammide 66       |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 MultiCard = Siglatra di apparecchi |  |                     |

## Marcatori per apparecchi

Alogeni No

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Dati ingegneristici        | <a href="#">WSCAD</a>  |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">Technical change - DE</a><br><a href="#">Technical change - EN</a> |
| Cataloghi                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                       |

**Foglio dati**

**SM 27/18 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

