

**HDC CM BUS M4 CT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ConCept Bus è la soluzione ideale per la trasmissione di segnali molto sensibili nel connettore di potenza. Si tratta di moduli del sistema di connettori ConCept con elevata funzionalità e minimo ingombro; offrono inoltre una protezione sicura contro campi elettromagnetici, umidità, polvere e forti influssi meccanici. Grazie alla combinazione con altri moduli, è possibile collegare l'alimentazione e altri segnali per il dispositivo di campo in un unico connettore.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo ConCept
Nr.Cat.	<a href="#">1908480000</a>
Tipo	HDC CM BUS M4 CT
GTIN (EAN)	4032248616985
CPZ	1 Pezzo

**HDC CM BUS M4 CT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	18,5 mm	Profondità (pollici)	0,728 inch
Posizione verticale	47,5 mm	Altezza (pollici)	1,87 inch
Larghezza	13,5 mm	Larghezza (pollici)	0,531 inch
Peso netto	30 g		

**ConCept Moduli pneumatici**

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio argento
-------------------------------	-----	--------	----------------

**Dati generali**

Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Esente da alogeni	false	Numero di poli	4
Serie	Modulo ConCept	Tipo	Maschio

**Dimensioni**

Larghezza	13,5 mm
-----------	---------

**Esecuzione**

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14
--	--------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>