

IE-USB-A-A-1.8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo USB, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
Nr.Cat.	1993550018
Tipo	IE-USB-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118378641
CPZ	1 Pezzo

IE-USB-A-A-1.8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	1,8 m	Lunghezza (pollici)	70,866 inch
Peso netto	53 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-15 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-15 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	nero
---------------------	------

Dati tecnici generali

Superficie dei contatti	Oro su nichel
-------------------------	---------------

Connettore maschio dx

Connettore a destra	USB A	Superficie dei contatti	Oro su nichel
---------------------	-------	-------------------------	---------------

Connettore maschio sx

Connettore a sinistra	USB A	Superficie dei contatti connettore sx	Oro su nichel
-----------------------	-------	---------------------------------------	---------------

Spina di collegamento

Spina di collegamento a sinistra	USB A, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate	Spina di collegamento a destra	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
----------------------------------	--	--------------------------------	--

Struttura del cavo

Colore della guaina	nero	Diametro guaina	4,5 mm
Diametro guaina, max.	4,7 mm	Diametro guaina, min.	4,3 mm
Materiale rivestimento	PVC	Sezione	2*AWG28 + 2*AWG24

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN