

**EASYCRIMP****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Versione   |                            |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2000360000</a> |
| Tipo       | EASYCRIMP                  |
| GTIN (EAN) | 4050118394528              |
| CPZ        | 1 Pezzo                    |

**EASYCRIMP****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 125 mm  | Profondità (pollici) | 4,921 inch  |
| Posizione verticale | 255 mm  | Altezza (pollici)    | 10,039 inch |
| Larghezza           | 230 mm  | Larghezza (pollici)  | 9,055 inch  |
| Peso netto          | 5.000 g |                      |             |

**Dati utensile di crimpatura**

|                      |        |                      |           |
|----------------------|--------|----------------------|-----------|
| Altezza min. morsa   | 12 mm  | Comando              | meccanico |
| Corsa max. leva      | 230 mm | Corsa min. leva      | 140 mm    |
| Fissaggio max.       | 68 mm  | Fissaggio min.       | 35 mm     |
| Larghezza max. morsa | 22 mm  | Larghezza max. morsa | 28 mm     |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**EASYCRIMP**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

