

WQV 95N/120N/5**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Alimentazione di potenza**

La vasta gamma di morsettiere della Serie W di Weidmüller con i morsetti di derivazione dalla linea principale WPD, ottimizzati per garantire sia convenienza che risparmio di spazio, garantisce un collegamento sicuro e conveniente all'alimentazione di potenza.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Serie W, Collegamento trasversale@, Numero di poli: 5 |
| Nr.Cat. | 2004940000 |
| Tipo | WQV 95N/120N/5 |
| GTIN (EAN) | 4050118389753 |
| CPZ | 5 Pezzo |

WQV 95N/120N/5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 29 mm | Profondità (pollici) | 1,142 inch |
| Posizione verticale | 10 mm | Altezza (pollici) | 0,394 inch |
| Larghezza | 120 mm | Larghezza (pollici) | 4,724 inch |
| Peso netto | 58,8 g | | |

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio se avvitato

Dati dei materiali

Materiale rame stagnato Colori grigio argento

Dati dimensionamento

Corrente nominale 269 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 27 mm

Generale

Numero di poli 5

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadDocumentazione utente [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[Instruction](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)