

**IE-USB-A-A-1.5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo USB, USB A, USB A, PVC, 1.5 m
Nr.Cat.	<a href="#">1993550015</a>
Tipo	IE-USB-A-A-1.5M
GTIN (EAN)	4050118378573
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 18.09.33 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-USB-A-A-1.5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Lunghezza	1,5 m	Lunghezza (pollici)	59,055 inch
Peso netto	52 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-15 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-15 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

**Dati tecnici del cavo**

Colore della guaina	nero
---------------------	------

**Dati tecnici generali**

Superficie dei contatti	Oro su nichel
-------------------------	---------------

**Connettore maschio dx**

Connettore a destra	USB A	Superficie dei contatti	Oro su nichel
---------------------	-------	-------------------------	---------------

**Connettore maschio sx**

Connettore a sinistra	USB A	Superficie dei contatti connettore sx	Oro su nichel
-----------------------	-------	---------------------------------------	---------------

**Spina di collegamento**

Spina di collegamento a sinistra	USB A, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate	Spina di collegamento a destra	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
----------------------------------	--	--------------------------------	--

**Struttura del cavo**

Colore della guaina	nero	Diametro guaina	4,5 mm
Diametro guaina, max.	4,7 mm	Diametro guaina, min.	4,3 mm
Materiale rivestimento	PVC	Sezione	2*AWG28 + 2*AWG24

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**IE-USB-A-A-1.5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>