

KCMA-18-150-1A-2VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto,
Simile alla figura****Convertitore di corrente a cavo**

Il convertitore di corrente a cavo è utilizzato principalmente per il retrofit, al fine di evitare di tagliare i conduttori primari.

Grazie alle dimensioni e alla semplicità di utilizzo, il convertitore di corrente a cavo è particolarmente adatto all'uso nelle posizioni di difficile accesso o in presenza di spazi ridotti.

Il sistema a "clic", insieme agli elementi di fissaggio rende possibile l'installazione "con una mano".

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 150 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 2 VA, Classe di precisione: 3, Convertitore di corrente con nucleo apribile
Nr.Cat.	2420770000
Tipo	KCMA-18-150-1A-2VA-3
GTIN (EAN)	4050118429107
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 18.13.35 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

KCMA-18-150-1A-2VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	68 mm	Profondità (pollici)	2,677 inch
Posizione verticale	64,5 mm	Altezza (pollici)	2,539 inch
Larghezza	41,6 mm	Larghezza (pollici)	1,638 inch
Peso netto	1 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

Attributi elettrici

Carico	2 VA	Classe di precisione	3
Corrente primaria	150 A	Corrente secondaria max.	1 A

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	18,5 mm
Luogo di installazione	Uso interno		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	KBR-KBU-Konformitätserklärung
Documentazione utente	Instruction sheet German
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

