

SAIFG-M8S-M10-13**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Weidmüller è uno dei fornitori di connettori leader a livello internazionale. Un importante punto di forza in questa famiglia di prodotti sono i connettori circolari, raggruppati da Weidmüller con il nome prodotto SAI. Nello sviluppo dei prodotti SAI, gli ingegneri di Weidmüller sono sempre stati focalizzati su concetti di montaggio convenienti dal punto di vista economico e, in collaborazione con i principali utilizzatori, hanno fornito al mercato prodotti ben progettati, che hanno fissato gli standard internazionali in termini di funzionalità e qualità. I migliori esempi sono i nuovi distributori di potenza con M12 codificati S e T. Questi moduli sono caratterizzati da correnti e tensioni particolarmente elevate. Questo, ad esempio, permette di utilizzarli anche sui motori trifase.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, Maschio M8, Altezza di fissaggio: 13 mm
Nr.Cat.	2424530000
Tipo	SAIFG-M8S-M10-13
GTIN (EAN)	4050118432343
CPZ	25 Pezzo

SAIFG-M8S-M10-13

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto	5,448 g	www.weidmueller.com
------------	---------	---------------------

Dati tecnici del connettore per circuito stampato

Altezza di fissaggio	13 mm	Codifica	nessuno
Custodie	Maschio M8	Superficie custodia	nichelato
Materiale base della custodia	CuZn	Filettatura del collegamento	M8
Materiale delle guarnizioni	FPM, NBR		

Dati generali

Materiale base della custodia	CuZn	Filettatura del collegamento	M8
-------------------------------	------	------------------------------	----

Dati caratteristici del sistema

Numero di serie di poli	1
-------------------------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN

SAIFG-M8S-M10-13**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato**