

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Convertitore di corrente a cavo**

Il convertitore di corrente a cavo è utilizzato principalmente per il retrofit, al fine di evitare di tagliare i conduttori primari.

Grazie alle dimensioni e alla semplicità di utilizzo, il convertitore di corrente a cavo è particolarmente adatto all'uso nelle posizioni di difficile accesso o in presenza di spazi ridotti.

Il sistema a "clic", insieme agli elementi di fissaggio rende possibile l'installazione "con una mano".

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 1500 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 7.5 VA, Classe di precisione: 0,5, Convertitore di corrente con nucleo apribile
Nr.Cat.	2438480000
Tipo	CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118450842
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 18.20.05 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	58 mm	Profondità (pollici)	2,283 inch
Posizione verticale	198 mm	Altezza (pollici)	7,795 inch
Larghezza	155 mm	Larghezza (pollici)	6,102 inch
Peso netto	998 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C	Temperatura d'esercizio , max.	40 °C

Attributi elettrici

Carico	7,5 VA	Classe di precisione	0,5
Corrente primaria	1.500 A	Corrente secondaria max.	5 A

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	80 mm
Guida di supporto	80 x 120 mm	Luogo di installazione	Uso interno

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Documentazione utente	Betriebsanleitung deutsch
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing

