

HDC C MHX BM10.0AG**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 10, torniti, Lega di rame |
| Nr.Cat. | 2494560000 |
| Tipo | HDC C MHX BM10.0AG |
| GTIN (EAN) | 4050118504538 |
| CPZ | 25 Pezzo |

HDC C MHX BM10.0AG

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 2,76 g

Dati generali

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| Cicli di inserimento | ≥ 500 | Diametro contatto Ø codolo | 4 mm |
| Materiale | Lega di rame | Materiale dei contatti | Lega di rame |
| Procedimento di fabbricazione | torniti | Resistenza di passaggio | ≤ 1 mΩ |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 10 mm ² | Sezione di collegamento dei conduttori | 10 mm ² |
| Superficie | argento | Tipo | Femmina |
| Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Nota importante

Informazioni sul prodotto Lunghezza di spellatura compresa tra 11 e 12 mm

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

| | |
|-----------|--|
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC C MHX BM10.0AG**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni