

**ESG 6/17 MM GE VPE1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Garantita una lunga durata di servizio: ESG**

Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

**I vantaggi di MultiMark**

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 6 x 17 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">2496780000</a>
Tipo	ESG 6/17 MM GE VPE1000
GTIN (EAN)	4050118506488
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## ESG 6/17 MM GE VPE1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Profondità	0,1 mm	Profondità (pollici)	0,004 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Larghezza	17 mm	Larghezza (pollici)	0,669 inch
Peso netto	0,013 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...120 °C

### Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Si	Campo delle temperature di impiego	-40...120 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	giallo
Larghezza	17 mm	Materiale	poliestere
Numero di marcatori per combinazione	1 Pagina di etichette = 1000 Siglatura di apparecchi	Numero per rotolo	1.000
Versione	autoadesivo, esente da alogeni		

### Marcatori per apparecchi

Alogeni No

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**ESG 6/17 MM GE VPE1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

