

CMA-31-300-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Convertitori di corrente ad innesto**

I convertitori di corrente ad innesto sono particolarmente adatti per il montaggio su barra colletttrice.

I vantaggi di questo tipo sono: tecnologia di collegamento senza viti con morsetti con collegamento a molla autobloccante, opzione di collegamento a risparmio di tempo per conduttori rigidi e flessibili, resistente agli urti e alle vibrazioni, alle alte forze meccaniche di fissaggio e all'alta resistenza corrente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 300 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 0,5, convertitore di corrente chiuso
Nr.Cat.	2420990000
Tipo	CMA-31-300-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118429220
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 18.15.03 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CMA-31-300-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	52 mm	Profondità (pollici)	2,047 inch
Posizione verticale	80,9 mm	Altezza (pollici)	3,185 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Peso netto	1 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

Attributi elettrici

Carico	5 VA	Classe di precisione	0,5
Corrente primaria	300 A	Corrente secondaria max.	5 A

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	25,7 mm
Guida di supporto	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Luogo di installazione	Uso interno

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UL- certificate
Documentazione utente	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

CMA-31-300-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

