

**EL 12 MM SW 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Identificazione personalizzata: EL**

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, l'altezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

**I vantaggi di MultiMark**

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 12 x , nero
Nr.Cat.	<a href="#">2528380000</a>
Tipo	EL 12 MM SW 30M
GTIN (EAN)	4050118539271
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

**EL 12 MM SW 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	0,1 mm	Profondità (pollici)	0,004 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Lunghezza	30.000 mm	Lunghezza (pollici)	1.181,1 inch
Peso netto	103 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...120 °C

**Dati generali**

Adesivo	Adesivo di acrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40...120 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Lunghezza	30.000 mm	Materiale	poliestere
Numero per rotolo	1	Versione	esente da alogeni, autoadesivo

**Marcatori per apparecchi**

Alogeni No

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**EL 12 MM SW 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

