

U-LINK-LIC-STD-150-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Esempio d'uso**

Il servizio di accesso remoto u-link Weidmüller offre la possibilità di accedere in modo sicuro ai dispositivi Ethernet in una rete remota.

Con il server VPN u-link come server del punto di incontro centrale, i client VPN (PC di servizio e dispositivi client Weidmüller u-link) si collegano sempre in uscita e sono quindi conformi ai requisiti di sicurezza tipici dell'IT.

Le istanze di database e server separate vengono utilizzate per ciascun account cliente con collegamento u-link (isolamento client sicuro) per garantire l'integrità dei dati.

La comunicazione tra il server VPN u-link e i client remoti (PC di servizio e dispositivi client u-link) avviene tramite una connessione VPN aperta protetta da certificato.

La base di u-link è "configurazione invece di programmazione", l'uso è intuitivo e non richiede conoscenze specialistiche.

Set di funzioni:

- Accesso remoto VPN a 1 clic per PC di servizio
- Accesso facilitato: connessioni web, rdp o vnc a host remoti completamente basati su browser per l'utilizzo con tablet o smartphone
- Gestione dell'organizzazione e del gruppo
- Topologie, compresi dispositivi terminali di terzi
- Gestione del firmware: visualizzazione dello stato del firmware di tutti i router e dell'opzione di un aggiornamento del firmware automatizzato e controllato a tempo

- Diritti di accesso individuali: configurazione granulare dei diritti di accesso ai dispositivi della rete di destinazione
 - Registro eventi esteso: presentazione di tutte le attività nel portale u-link con un'ampia gamma di filtri e funzioni di esportazione
 - Politica della password: maggiore sicurezza grazie ad una specifica configurabile dei requisiti minimi per la qualità e il periodo di validità della password
- Weidmüller offre le seguenti varianti di utilizzo e opzioni aggiuntive per il servizio di accesso remoto u-link:

Versione base:

- assegnato automaticamente registrandosi all'indirizzo u-link.weidmueller.com
- Utilizzo gratuito per 6 mesi, esteso a 365 giorni in caso di registrazione di un dispositivo client u-link nuovo
- Set di funzioni completo
- Utenti illimitati
- Massimo 50 dispositivi compatibili con u-link (punti di accesso a una rete remota)
- 1 connessione VPN simultanea
- Nessun dato o limite di velocità (soggetto al normale utilizzo di mercato)

Estensioni

- Altri dispositivi compatibili con u-link 50/100/250/500/1000 o più
- Connessioni VPN simultanee aggiuntive

Foglio dati

- VPN Cina: connessione VPN sicura e affidabile con e dalla Cina

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Licenza software versione "Standard 150" per il servizio di manutenzione a distanza u-link Remote Access Service. Può essere utilizzata per effettuare l'upgrade di una versione di ingresso, di una versione "Standard 50" o per estendere il periodo di una versione "Standard 150"
Nr.Cat.	2447050000
Tipo	U-LINK-LIC-STD-150-1Y
GTIN (EAN)	4050118461602
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 15.01.50 CET

U-LINK-LIC-STD-150-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 73 g

Funzioni e caratteristiche

Affidabilità del sistema	≥ 99,6%	Banda e volume dati mensili	≤ 5 GB con max. 1 Mbit/s, > 5 GB con max. 500 kbit/s. Aumenta di 1 GB/mese con 1 Mbit/s per collegamento VPN passante aggiunto, per un volume dati di > 12 GB/mese con massimo 500 kbit/s
Cina-VPN	Reliable VPN connection to and from China	Collegamenti VPN passanti utilizzabili simultaneamente	3 (può essere esteso aggiungendo altri collegamenti VPN passanti)
Gestione del firmware	Display of the firmware version of all routers and the possibility of timed, automated firmware updates	Gestione dispositivo	Illustrazione dell'infrastruttura del dispositivo (oggetti ad accesso remoto) in una struttura ad albero chiaramente definita mediante ubicazione, gruppo e oggetti del dispositivo
Informazioni sull'utilizzo	Approfondite informazioni di reportistica e statistiche (rapporti di connessione, durata di utilizzo, volume di dati)	Linee guida per la password	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
Numero di router configurabili (punti di accesso alla rete remota)	150 (può essere esteso utilizzando licenze Standard 300, 500 o illimitate), additional license models available on request	Numero di utenti configurabili (PC del servizio assistenza)	Illimitato
Organizzazione utente	Organizzazione in gruppi degli utenti del servizio, assegnazione di diritti di accesso selettivi alla topologia del dispositivo, assegnazione di diritti in base al gruppo riguardanti la configurazione del dispositivo e l'amministrazione dell'utente	Periodo	1 anno dall'attivazione della licenza. Estendendo una versione "Standard 150", il periodo di validità è esteso di 1 anno a partire dalla data di scadenza del periodo attuale, ma non meno di 1 anno., Nota: Nel caso in cui il periodo di validità sia scaduto, la banda viene automaticamente ridotta ai valori previsti per la versione d'ingresso gratuita (≤ 1 GB con un massimo di 500 kbit/s, > 1 GB con un massimo di 64 kbit/s)

U-LINK-LIC-STD-150-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Requisiti di sistema**

Amministrazione del portale (configurazione utente/dispositivo)	Browser standard (IE, Edge, Chrome, Firefox) mediante connessione HTTPS (SSL), login con username e password	Hardware (PC del servizio assistenza)	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Hardware, rete target remota	Router Weidmüller (tranne IE-SR-2GT-LAN-FN; 1489940000), accesso integrato nel firmware u-link VPN (da V3.0.1)	Software VPN (PC del servizio assistenza)	u-link VPN-client (installation on PC)

Varie

Attivazione	L'amministratore dell'account cliente deve digitare la chiave di licenza nel portale u-link (funzioni immediatamente disponibili)	Dotazione	Lettera con chiave di licenza
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01

Download

Software	Software – u-link VPN-Client
Documentazione utente	u-link Technical User Guide
Cataloghi	Catalogues in PDF-format