

CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

similar to the product

Il mini convertitore di corrente della serie CMA-CTM 7 è un convertitore di corrente induttivo progettato secondo il principio di trasformazione per conduttori primari circolari.

I convertitori di corrente della serie CMA-CTM 7 sono esenti da manutenzione e sono progettati per la misurazione di correnti primarie da 32 a 64 A, che sono convertite sul lato secondario in una corrente di massimo 1 A.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, è perfetto per applicazioni in interruttori automatici trifase con una separazione di fase di 17,5 mm.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 64 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 0.5 VA, Classe di precisione: 1, convertitore di corrente chiuso
Nr.Cat.	2556010000
Tipo	CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118566079
CPZ	1 Pezzo
Disponibile fino a	2020-01-31

Data di creazione 16 marzo 2023 18.49.45 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	19 mm	Profondità (pollici)	0,748 inch
Posizione verticale	46,5 mm	Altezza (pollici)	1,831 inch
Larghezza	27,5 mm	Larghezza (pollici)	1,083 inch
Peso netto	65 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

Attributi elettrici

Carico	0,5 VA	Classe di precisione	1
Corrente primaria	64 A	Corrente secondaria max.	1 A

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	7,6 mm
Luogo di installazione	Uso interno		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UL- certificate CTM7 Konformitätserklärung
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Betriebsanleitung deutsch
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni