

**HDC MBUS8 F AWG26-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione

Nr.Cat. [2565950000](#)

Tipo HDC MBUS8 F AWG26-24

GTIN (EAN) 4050118575804

CPZ 100 Pezzo

**HDC MBUS8 F AWG26-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,001 g

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 90 °C

**Dati generali**

Cicli di inserimento	≥ 100	Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	4 mm
Materiale	Lega di rame	Materiale dei contatti	Lega di rame
Serie	ModuPlug	Sezione di collegamento cavo, max.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Superficie	oro
Tipo	Femmina	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

