

**ES EPG 60/HPG DIN 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura****Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 1,5 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata
Nr.Cat.	<b>2505310000</b>
Tipo	ES EPG 60/HPG DIN 25
GTIN (EAN)	4050118519693
CPZ	1 Pezzo

# Foglio dati

## ES EPG 60/HPG DIN 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm
Posizione verticale	42 mm
Larghezza	42 mm
Peso netto	2 g

Profondità (pollici)	0,866 inch
Altezza (pollici)	1,654 inch
Larghezza (pollici)	1,654 inch

#### Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	25 mm <sup>2</sup>
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata	

#### Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda DIN 46234, Capicorda DIN 46341 Parte 1, Capicorda DIN 46230
------------------	--

#### Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	10 mm	Larghezza di crimpatura in mm	10
Sezione trasversale a crimpare in rame	25		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

#### Download

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--