

**CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

similar to the product

Il mini convertitore di corrente della serie CMA-CTM 7 è un convertitore di corrente induttivo progettato secondo il principio di trasformazione per conduttori primari circolari.

I convertitori di corrente della serie CMA-CTM 7 sono esenti da manutenzione e sono progettati per la misurazione di correnti primarie da 32 a 64 A, che sono convertite sul lato secondario in una corrente di massimo 1 A.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, è perfetto per applicazioni in interruttori automatici trifase con una separazione di fase di 17,5 mm.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Corrente primaria: 32 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 0.2 VA, Classe di precisione: 1, convertitore di corrente chiuso
Nr.Cat.	<a href="#">2525 150000</a>
Tipo	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1
GTIN (EAN)	4050118536515
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 18.41.46 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	19 mm	Profondità (pollici)	0,748 inch
Posizione verticale	46,5 mm	Altezza (pollici)	1,831 inch
Larghezza	27,5 mm	Larghezza (pollici)	1,083 inch
Peso netto	64 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzino	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

**Attributi elettrici**

Carico	0,2 VA	Classe di precisione	1
Corrente primaria	32 A	Corrente secondaria max.	1 A

**Dimensioni dei conduttori in tensione**

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	7,6 mm
Luogo di installazione	Uso interno		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">UL- certificate</a> <a href="#">CTM7 Konformitätserklärung</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Betriebsanleitung deutsch</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**