

CD 30X15 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Canalina portacavi, 30 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Nr.Cat.	2589080000
Tipo	CD 30X15 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118602746
CPZ	96 m

CD 30X15 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1,181 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	16,656 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	grigio	Coperchio	Sì
Distanza intaglio	6 mm	Dotazione	Canalina portacavi, Coperchio
Larghezza intaglio	4 mm	Materiale	PVC / senza piombo
Norme	Secondo DIN EN 50085	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Sezione utilizzabile	320 mm ²	Tipo di montaggio	se avvitato, incollato, rivettato
Versione del quadro elettrico laterale	fessurato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E500004

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

CD 30X15 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

