

CB-DT 140/3.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie alle nostre soluzioni di siglatura rilevabili, supportiamo i nostri clienti del settore food&beverage assicurando gli elevati standard richiesti dalla normativa HACCP. Grazie all'interno metallico, le nostre fascette serracavo rilevabili vengono identificate con affidabilità da rilevatori di metallo e ai raggi X. L'identificazione riduce al minimo il rischio di contaminazione durante i processi di lavorazione degli alimenti. Il sistema MultiCard garantisce la massima sicurezza grazie a proprietà quali la resistenza alla corrosione. Le caratteristiche di sicurezza sono regolarmente controllate e confermate nel nostro laboratorio accreditato. Il colore effettivo potrebbe variare, ma la tonalità non compromette le caratteristiche del prodotto. Non adatti al contatto diretto con gli alimenti.

- Identificabile con rilevatori di metallo e ai raggi X
- Riconoscibile visivamente perché di colore blu
- Riempitivo metallico resistente alla corrosione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 3,5 x 140 mm, poliammide 66, 180 N
Nr.Cat.	2602760000
Tipo	CB-DT 140/3.5 BL
GTIN (EAN)	4050118650174
CPZ	100 Pezzo

CB-DT 140/3.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	140 mm	Altezza (pollici)	5,512 inch
Larghezza	3,5 mm	Larghezza (pollici)	0,138 inch
Peso netto	0,65 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -25...85 °C

Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-25 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Diametro del cavo, max.	36 mm	Industrie consigliate	Industria alimentare
Materiale	poliammide 66	Resistente ai raggi UV	No
Resistenza alla trazione	180 N	Resistenza alla trazione (libbra-forza)	40 lbf
Riaprire	No	Rilevabile secondo Rondotest	0.3 mm Fe
Versione	Cable ties		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

CB-DT 140/3.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

