

CD-BO 60X120 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Canalina portacavi, 60 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Nr.Cat.	2588910000
Tipo	CD-BO 60X120 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118601831
CPZ	16 m

CD-BO 60X120 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2,362 inch
Larghezza	120 mm	Larghezza (pollici)	4,724 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	1.031 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	grigio	Coperchio	Sì
Distanza intaglio	12 mm	Dotazione	Canalina portacavi, Coperchio
Floor rails	2	Larghezza intaglio	8 mm
Materiale	PVC / senza piombo	Norme	Secondo DIN EN 50085
Resistente alle correnti superficiali	Sì	Sezione utilizzabile	6.390 mm ²
Tipo di montaggio	se avvitato, incollato, rivettato	Versione del quadro elettrico laterale	fessurato

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E500004

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

CD-BO 60X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

