

ESG-FO 9/17 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Garantita una lunga durata di servizio: ESG**

Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 9 x 17 mm, giallo
Nr.Cat.	2620920000
Tipo	ESG-FO 9/17 MM GE
GTIN (EAN)	4050118626063
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	2599430000 2599440000

Data di creazione 16 marzo 2023 19.29.00 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

ESG-FO 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,55 mm	Profondità (pollici)	0,022 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0,354 inch
Larghezza	17 mm	Larghezza (pollici)	0,669 inch
Peso netto	0,075 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Dati generali

Adesivo	Schiuma PE con adesivo acrilico	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	giallo
Dimensioni del campo di siglatura	9 x 17 mm	Larghezza	17 mm
Materiale	poliestere	Numero per rotolo	1.000
Versione	autoadesivo, esente da alogeni		

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

ESG-FO 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

