

CD-HF 75X75 5/7.5 DKG Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Ordini disponibili solo a
richiesta**

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Nr.Cat.	2589340000
Tipo	CD-HF 75X75 5/7.5 DKG Y
GTIN (EAN)	4050118603637
CPZ	16 m

CD-HF 75X75 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2,953 inch
Larghezza	75 mm	Larghezza (pollici)	2,953 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	675 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-25...120 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio , max.	120 °C		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-25...120 °C
Canalina di cablaggio flessibile	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	grigio scuro	Coperchio	Sì
Distanza intaglio	7,5 mm	Dotazione	Canalina portacavi, Coperchio
Larghezza intaglio	5 mm	Materiale	PPE
Norme	Secondo DIN EN 50085	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Sezione utilizzabile	4.930 mm ²	Tipo di montaggio	se avvitato, incollato, rivettato
Versione del quadro elettrico laterale	fessurato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E500004

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

CD-HF 75X75 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

