

THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, bianco
Nr.Cat.	2621500000
Tipo	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
CPZ	3.000 Pezzo
stampante compatibile	2599430000 2599440000

Data di creazione 16 marzo 2023 19.34.46 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1,26 inch
Peso netto	0,117 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	9 x 20 mm	Larghezza	32 mm
Numero di marcatori per combinazione	1 Etichetta in bobina = Segnafile e segnacavi	Tipo di stampa	Neutro

Segnafile e segnacavi

Diametro esterno conduttore	2.8 - 7 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	7 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2,8 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

