

**THM WO 14/22 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, bianco
Nr.Cat.	<a href="#">2621530000</a>
Tipo	THM WO 14/22 WS
GTIN (EAN)	4050118625516
CPZ	5.000 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Data di creazione 16 marzo 2023 19.35.10 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## THM WO 14/22 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Posizione verticale	14 mm	Altezza (pollici)	0,551 inch
Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0,866 inch
Peso netto	0,05 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...

## Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	6 x 14 mm	Larghezza	22 mm
Numero di marcatori per combinazione	1 Etichetta in bobina = Segnafile e segnacavi	Tipo di stampa	Neutro

## Segnafile e segnacavi

Diametro esterno conduttore	1.9 - 5 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1,9 mm		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**THM WO 14/22 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

