

CABTITE BP 3MM PA**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 3 mm, Profondità: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Nr.Cat. | 2652310000 |
| Tipo | CABTITE BP 3MM PA |
| GTIN (EAN) | 4050118662436 |
| CPZ | 25 Pezzo |

CABTITE BP 3MM PA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|-------|----------------------|------------|
| Profondità | 12 mm | Profondità (pollici) | 0,472 inch |
| Posizione verticale | 12 mm | Altezza (pollici) | 0,472 inch |
| Larghezza | 3 mm | Larghezza (pollici) | 0,118 inch |
| Lunghezza | 12 mm | Lunghezza (pollici) | 0,472 inch |
| Diametro | 3 mm | Peso netto | 0,006 g |

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio | -40 °C...120 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 120 °C | | |

Informazioni generali

| | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------|------------|
| Alogeni | No | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Diametro cavo, esterno, max. | 3 mm | Diametro cavo, esterno, min. | 3 mm |
| Grado di protezione | IP66 | Materiale | Poliammide |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000879 | ETIM 7.0 | EC000879 |
| ETIM 8.0 | EC000879 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download

| | |
|-----------------------|---|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Documentazione utente | Cabtite Installation Instructions |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |