

KCMA-RCM-812D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Trasformatore di corrente differenziale**

(Monitoraggio corrente residua, RCM)

Questo tipo è specializzato nella rilevazione delle correnti residue in reti AC a 3/4 fili.

Le sue funzioni speciali sono:

senso di corrente ad alta sensibilità per il rilevamento anche delle più piccole correnti residue, isteresi di commutazione fissa del 5%, sicurezza elevata grazie alla protezione integrata contro la sovratensione e copertura di una gamma di frequenze ampia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Convertitore di corrente residua (RCM), Corrente primaria: 18 A, Conduttore tondo: 80.00 mm, Convertitore di corrente con nucleo apribile
Nr.Cat.	2656290000
Tipo	KCMA-RCM-812D
GTIN (EAN)	4050118666342
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 21.56.51 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

KCMA-RCM-812D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	198 mm	Profondità (pollici)	7,795 inch
Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Lunghezza	155 mm	Lunghezza (pollici)	6,102 inch
Peso netto	240 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-5 °C...45 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	45 °C		

Attributi elettrici

Banda di frequenza	30...1000 Hz	Classe di precisione	1
Corrente primaria	18 A	Corrente secondaria	0...30 mA
Corrente secondaria, min.	0,03 A	Rapporto di trasmissione	1:600
Temperatura conduttore primario	70 °C		

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	80 mm
Guida di supporto	80 x 120 mm	Luogo di installazione	Uso interno

Coordinazione di isolamento

Classe di precisione	1	Standard	EN 60044/1
----------------------	---	----------	------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	KBR-KBU-Konformitätserklärung
Documentazione utente	Instruction sheet english
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing

