

ESG-FO 6/15 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Garantita una lunga durata di servizio: ESG**

Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 6 x 15 mm, giallo
Nr.Cat.	2620990000
Tipo	ESG-FO 6/15 MM GE
GTIN (EAN)	4050118625998
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	2599430000 2599440000

Data di creazione 16 marzo 2023 19.29.47 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

ESG-FO 6/15 MM GE
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e pesi

Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Peso netto	0,016 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Dati generali

Adesivo	Schiuma PE con adesivo acrilico	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	giallo
Dimensioni del campo di siglatura	6 x 15 mm	Larghezza	15 mm
Materiale	poliestere	Versione	autoadesivo, esente da alogeni

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

 Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

ESG-FO 6/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

