

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La razionalizzazione dei procedimenti di crimpatura richiede una sempre maggiore automazione delle singole fasi di lavorazione. "Ottimizzazione dei tempi di installazione" è la richiesta che i mercati orientati al futuro avanzano ai partner strategici.

Le macchine automatiche che consentono una lavorazione razionale dei materiali dei conduttori sono la soluzione più moderna. Flessibilità e funzionalità giocano un ruolo determinante per il cliente.

Con la sua gamma di macchine automatiche, Weidmüller offre soluzioni professionali e razionali per la lavorazione di cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchina crimpatrice, 0.5mm ² , 6mm ²
Nr.Cat.	2634310000
Tipo	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
CPZ	1 Pezzo

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	405 mm	Profondità (pollici)	15,945 inch
Posizione verticale	240 mm	Altezza (pollici)	9,449 inch
Larghezza	165 mm	Larghezza (pollici)	6,496 inch
Peso netto	15.848 g		

Macchine automatiche crimpatrici

Area di crimpatura	0.5...6 mm ²	Area di crimpatura , max.	6 mm ²
Area di crimpatura , min.	0,5 mm ²	Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar
Collegamento elettrico	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Comando	Elettropneumatico
Lunghezza di crimpatura	6 - 18 mm	Lunghezza di inserimento	13
Materiali di consumo		Nota	Twin wire-end ferrules in the cross-section range from 2 x 0.5 to 2 x 2.5 mm ² , Nessuna necessità di cambiare le matrici
	con e senza collari isolanti, Capicorda tubiformi doppi		
Sezione del terminale, max.	6 mm ²	Sezione del terminale, min.	0,5 mm ²
Tempo di un ciclo	ca. 1 s		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.1	17-31-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

