

**CB-HTR 140/3,5 BK****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Le nostre fascette serracavo stabilizzate termicamente sono realizzate in poliammide 6.6 per resistere all'utilizzo con temperature perennemente superiori ai +125 °C.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 3.5 x 140 mm, poliammide 66, 180 N
Nr.Cat.	<a href="#">2659380000</a>
Tipo	CB-HTR 140/3,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682847
CPZ	100 Pezzo

**CB-HTR 140/3,5 BK**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	140 mm	Altezza (pollici)	5,512 inch
Larghezza	3,5 mm	Larghezza (pollici)	0,138 inch
Peso netto	0,6 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...125 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio, max.	125 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C		

**Materiale di installazione**

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	125 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Diametro del cavo, max.	35 mm	Diametro fascio, max.	32 mm
Diametro fascio, min.	2,5 mm	Materiale	poliammide 66
Resistente ai raggi UV	No	Resistenza alla trazione	180 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	40 lbf	Riaprire	No

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB-HTR 140/3,5 BK**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

