

**SAIEND 1/4 M8G 3P****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



SAI – modulo logico Questi dispositivi permettono la combinazione dei segnali per mezzo di un gate AND o OR. Questa funzione comporta una riduzione del numero dei cablaggi. Gli ingressi necessari al PLC possono essere ridotti di un massimo di 6 ingressi. Pertanto questo processo riduce il numero dei cablaggi e dei materiali necessari sul campo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore per sensori/attuatori, M8
Nr.Cat.	<a href="#">2662450000</a>
Tipo	SAIEND 1/4 M8G 3P
GTIN (EAN)	4050118677379
CPZ	1 Pezzo

**SAIEND 1/4 M8G 3P**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 5 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-25 - 85°C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

**Dati tecnici del cavo**

Numero di poli 4

**Dati tecnici generali**

Grado di protezione	IP67	Numero di poli	4
Filettatura del collegamento	M8	Grado di lordura	3
Cicli di inserimento	≥ 100		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000448	ETIM 7.0	EC000448
ETIM 8.0	EC000448	ECLASS 9.0	19-07-04-03
ECLASS 9.1	19-17-01-90	ECLASS 10.0	19-07-04-03
ECLASS 11.0	19-07-04-03	ECLASS 12.0	19-07-04-03

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

**Omologazioni**

Omologazioni



**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**SAIEND 1/4 M8G 3P**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

**Disegni**

