

SAIEND 1/2 M8G 4P**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



SAI – modulo logico Questi dispositivi permettono la combinazione dei segnali per mezzo di un gate AND o OR. Questa funzione comporta una riduzione del numero dei cablaggi. Gli ingressi necessari al PLC possono essere ridotti di un massimo di 6 ingressi. Pertanto questo processo riduce il numero dei cablaggi e dei materiali necessari sul campo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore per sensori/attuatori, M8
Nr.Cat.	2662500000
Tipo	SAIEND 1/2 M8G 4P
GTIN (EAN)	4050118677362
CPZ	1 Pezzo

SAIEND 1/2 M8G 4P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 50 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -25 - 85°C

Temperatura d'esercizio , min. -25 °C

Temperatura d'esercizio , max. 85 °C

Dati tecnici del cavo

Numero di poli 4

Dati tecnici generali

Grado di protezione IP67

Numero di poli 4

Filettatura del collegamento M8

Grado di lordura 3

Cicli di inserimento ≥ 100

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000448

ETIM 7.0 EC000448

ETIM 8.0 EC000448

ECLASS 9.0 19-07-04-03

ECLASS 9.1 19-17-01-90

ECLASS 10.0 19-07-04-03

ECLASS 11.0 19-07-04-03

ECLASS 12.0 19-07-04-03

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Omologazioni

Omologazioni

**Download**Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

SAIEND 1/2 M8G 4P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Disegni

