

U-LINK-LIC-STD-50-1Y

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Esempio d'uso



Il servizio di accesso remoto u-link Weidmüller offre la possibilità di accedere in modo sicuro ai dispositivi Ethernet in una rete remota.

Con il server VPN u-link come server del punto di incontro centrale, i client VPN (PC di servizio e dispositivi client Weidmüller u-link) si collegano sempre in uscita e sono quindi conformi ai requisiti di sicurezza tipici dell'IT. Le istanze di database e server separate vengono utilizzate per ciascun account cliente con collegamento u-link (isolamento client sicuro) per garantire l'integrità dei dati.

La comunicazione tra il server VPN u-link e i client remoti (PC di servizio e dispositivi client u-link) avviene tramite una connessione VPN aperta protetta da certificato.

La base di u-link è "configurazione invece di programmazione", l'uso è intuitivo e non richiede conoscenze specialistiche.

Set di funzioni:

- Accesso remoto VPN a 1 clic per PC di servizio
- Accesso facilitato: connessioni web, rdp o vnc a host remoti completamente basati su browser per l'utilizzo con tablet o smartphone
- Gestione dell'organizzazione e del gruppo
- Topologie, compresi dispositivi terminali di terzi
- Gestione del firmware: visualizzazione dello stato del firmware di tutti i router e dell'opzione di un aggiornamento del firmware automatizzato e controllato a tempo

- Diritti di accesso individuali: configurazione granulare dei diritti di accesso ai dispositivi della rete di destinazione
 - Registro eventi esteso: presentazione di tutte le attività nel portale u-link con un'ampia gamma di filtri e funzioni di esportazione
 - Politica della password: maggiore sicurezza grazie ad una specifica configurabile dei requisiti minimi per la qualità e il periodo di validità della password
- Weidmüller offre le seguenti varianti di utilizzo e opzioni aggiuntive per il servizio di accesso remoto u-link:

Versione base:

- assegnato automaticamente registrandosi all'indirizzo u-link.weidmueller.com
- Utilizzo gratuito per 6 mesi, esteso a 365 giorni in caso di registrazione di un dispositivo client u-link nuovo

Dati generali per l'ordinazione

Set di funzioni completo	Standard 50" version software licence for u-link
Utenti illimitati	Remote Access Service. Can be used to upgrade
Massimo 50 dispositivi compatibili con u-link (punti di accesso a una rete remota)	Standard 50" version
1 connessione VPN simultanea	Standard 50" version
Nessun dato o limite di velocità	Standard 50" version
Prezzo di mercato)	1 Pezzo

Estensioni

- Altri dispositivi compatibili con u-link 50/100/250/500/1000 o più
- Connessioni VPN simultanee aggiuntive

Foglio dati

- VPN Cina: connessione VPN sicura e affidabile con e dalla Cina

U-LINK-LIC-STD-50-1Y

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	73 g	www.weidmueller.com
------------	------	---------------------

Funzioni e caratteristiche

Affidabilità del sistema	≥ 99,6%	Banda e volume dati mensili	≤ 5 GB con max. 1 Mbit/s, > 5 GB con max. 500 kbit/s. Aumenta di 1 GB/mese con 1 Mbit/s per collegamento VPN passante aggiunto, per un volume dati di > 12 GB/mese con massimo 500 kbit/s
Cina-VPN	Reliable VPN connection to and from China	Collegamenti VPN passanti utilizzabili simultaneamente	3 (può essere esteso aggiungendo altri collegamenti VPN passanti)
Gestione del firmware	Display of the firmware version of all routers and the possibility of timed, automated firmware updates	Gestione dispositivo	Illustrazione dell'infrastruttura del dispositivo (oggetti ad accesso remoto) in una struttura ad albero chiaramente definita mediante ubicazione, gruppo e oggetti del dispositivo
Informazioni sull'utilizzo	Approfondite informazioni di reportistica e statistiche (rapporti di connessione, durata di utilizzo, volume di dati)	Linee guida per la password	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
Numero di router configurabili (punti di accesso alla rete remota)	50 (can be extended using Standard 150, 300, 500 licences), additional license models available on request	Numero di utenti configurabili (PC del servizio assistenza)	Illimitato
Organizzazione utente	Organizzazione in gruppi degli utenti del servizio, assegnazione di diritti di accesso selettivi alla topologia del dispositivo, assegnazione di diritti in base al gruppo riguardanti la configurazione del dispositivo e l'amministrazione dell'utente	Periodo	1 year from activation of the licence key. When extending a "Standard 50" version, the validity period is extended by 1 year from the expiry date of the current period, but not less than 1 year. Note: Where the validity period has expired, the bandwidth is automatically reduced to the values used with the free entry version (≤ 1 GB with max. 500 kbit/s, > 1 GB with max. 64 kbit/s)

Foglio dati

U-LINK-LIC-STD-50-1Y

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

PC with operating system
Windows 7, 8 or 10

u-link VPN-client
(installation on PC)

Dati tecnici

Requisiti di sistema

Amministrazione del portale (configurazione utente/dispositivo)	Browser standard (IE, Edge, Chrome, Firefox) mediante connessione HTTPS (SSL), login con username e password	Hardware (PC del servizio assistenza)	
Hardware, rete target remota	Router Weidmüller (tranne IE-SR-2GT-LAN-FN; 1489940000), accesso integrato nel firmware u-link VPN (da V3.0.1)	Software VPN (PC del servizio assistenza)	

Varie

Attivazione	L'amministratore dell'account cliente deve digitare la chiave di licenza nel portale u-link (funzioni immediatamente disponibili)	Dotazione	Lettera con chiave di licenza
-------------	---	-----------	-------------------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01

Download

Software	Software – u-link VPN-Client
Documentazione utente	u-link Technical User Guide
Cataloghi	Catalogues in PDF-format