

**MOPL K41 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 104 mm, Larghezza: 109 mm, Profondità: 2 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
Nr.Cat.	<a href="#">3073070000</a>
Tipo	MOPL K41 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858001
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 16.05.14 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**MOPL K41 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Posizione verticale	104 mm	Altezza (pollici)	4,094 inch
Larghezza	109 mm	Larghezza (pollici)	4,291 inch
Altezza di fissaggio	52 mm	Larghezza di fissaggio	95 mm
Peso netto	148 g		

**PE70 Dati Generali**

Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata	Spessore materiale	2 mm
Superficie	zincato	Tipo di fissaggio	se avvitato

**Dati generali Accessori**

Altezza di fissaggio	52 mm	Larghezza di fissaggio	95 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata	Spessore materiale	2 mm
Superficie	zincato	Tipo di fissaggio	se avvitato

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	